

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## ランドリフター RL-620

取説 CAD




### ■特長

- ハンドル部を引き下げることにより、かごの収納物を取り出しやすい位置まで降ろすことができます。
- 引き下げた状態をストッパーで保持し、ガススプリングにより簡単に押し上げられます。
- 使用しない時は周囲のスペースを有効に活用できます。
- かごは取り外しが可能です。
- 最大積載量は6kgfです。(カゴ1段に付き3kgf)



### ■収納スペース

キャビネット例




| 注文コード       | 品番     | 主材料     | 色     | 最大積載量N | 最大積載量kgf | 入数   |
|-------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 110-105-980 | RL-620 | 鋼/ABS樹脂 | アイボリー | 58.8N  | 6kgf     | 1セット |

## ランドリースペース 施工例 垂直収納扉金物 ALT-2Vとランドリフター RL-620の組み合わせ

ランドリフターと、開いた扉をキャビネットに収納する垂直収納扉金物の併用で、ランドリースペースをより快適にします。

### ■ランドリースペース使用例



### ■ランドリフターRL-620使用方法

- 収納部の扉を開き、ランドリフターのハンドル部を握り左図のように下げます。
- 下げた状態を保持する時は一番下まで下げてストッパー部を手前に引っ張ります。
- 保持を解除する時は、ハンドル部を下に押し下げながらストッパー部を押し込みます。


### ■垂直収納扉金物ALT-2Vシリーズについて

- 収納扉の仕様に合わせ、インセット扉仕様ALT-2V-220または、かぶせ扉仕様ALT-2V-5をお選びいただけます。
- 取り付けの際は、あらかじめ振れ止めブラケットとALT-2Vユニットを取り付けた側板(下図参照)を用意し施工する方法をおすすめします。

垂直収納扉金物の詳細は、No.170Aカタログ、2/3巻、P.76~P.87をご覧ください。

### ▲注意

乾燥機等をキャビネット内部に入れて使用する場合は、垂直収納扉金物に付属の取扱説明書に従い、乾燥機等本体と周囲までのあきを取ってください。乾燥機等をご使用の際は、扉は必ず開いた状態でお使いください。



使用金物：垂直収納扉金物ALT-2V-5・プレ止めブラケットALT-2V5BR1・プレ止めブラケットALT-2V5BR2・ランドリフターRL-620